

tirante
VMPAL-ZAS-125
Codice prodotto: 561119

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Lunghezza | 125 mm |
| Dimensioni contenitore | 3 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Coppia di serraggio max. | 1,7 Nm |
| Peso | 60 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale tirante | Acciaio inossidabile fortemente legato |