


giunto EAMD-25-22-6.35-10X12

Codice prodotto: 561293

FESTO

Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	6,35 mm
Diametro alloggiamento 2	10 mm
Taglia	25
Lunghezza nominale	22 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	3,2 kgmm ²
Coppia trasferibile	3,6 Nm
Peso	43,7 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS