

tubo in plastica PUN-V0-6X2-GN-C

Codice prodotto: 561706

FESTO

Ignifugo



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 24 mm |
| Diametro interno | 2 mm |
| Raggio min. di curvatura | 7 mm |
| Caratteristiche tubo | Suitable for energy chains |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 232 psi |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi |
| Indicazione sulla pressione d'esercizio | Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C Per applicazioni con spruzzi di saldatura: max 1 MPa a 20 °C, max 0,9 MPa a 40 °C, max 0,7 MPa a 60 °C |
| Omologazione | TÜV |
| Certificato ente preposto | B 013277 0506 00 |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Prova antincendio materiale | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Nota sulla temperatura ambiente | For unpressurised use up to 90 °C |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,032 kg/m |
| Attacco pneumatico | Per attacco a innesto filetto maschio 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 2 mm |
| Colore | Verde |
| Indicazione sul colore | Colore diverso rispetto allo standard, a causa della protezione ignifuga |
| Durezza Shore | D 54 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale tubo flessibile | TPE-U(PU) |