



raccordo a innesto a T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Codice prodotto: 562248

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101
Frequenza di connessione	100
Fissaggio	Avvitabile
Peso	25,5 g
Connessione elettrica	4 poli / 4 poli / 4 poli Codifica A/Codifica A/Codifica A Connettore femmina / femmina / maschio M12x1 / M12x1 / M12x1
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Materiale del corpo	TPE-U (PU) rinforzato Pressofusione di zinco
Materiale ghiera	PA rinforzato
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale contatti a innesto	Leghe di rame dorato