

# cavo di collegamento NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Codice prodotto: 562468

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Peso	50 g
Connessione elettrica	4 poli / 3 poli Connettore femmina angolare / maschio diritto M8x1 / M8x1
Intervallo tensione d'esercizio CC	20,4 ... 26,4 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Raggio min. di curvatura del cavo	35 mm
Diametro cavo	3,3 mm
Composizione cavo	2x0,25
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	PUR
Materiale del corpo	TPE-U(PU)
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato
Materiale guaina isolante	PVC