

kit di copertura EASC-S1-46-440-S

Codice prodotto: 562738

FESTO

Per la copertura del profilo asse aperto in alto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	46
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	955 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale profilo di copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale piastra d'adattamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata