

bobina

VACC-S18-35-A1-1A

Codice prodotto: 562907

FESTO

Per sistema armatura F10, configurazione degli attacchi forma A, secondo EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di azionamento	Elettrico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Durata dell'inserimento	100 %
Classe di isolamento	H
Valori caratteristici bobina	24 V ca: 50/60 Hz, potenza 3,5 VA
Oscillazioni di tensione ammissibili	-15 % / +10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso	530 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 Connettore maschio A norma EN 175301-803
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale bobina	PA Acciaio