



# piastra di strozzatura VABF-S7-F1B1P2-F

Codice prodotto: 563395

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Alimentazione pressione di pilotaggio	Esterna Interna
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1,2 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Fissaggio	Con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/4
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 Configurazione NAMUR
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Alluminio rivestito con copertura di Ematal
Materiale guarnizioni	NBR