


# adattatore NPFV-AF-G14-N14-MF

Codice prodotto: 563397

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	6 mm
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatore	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale guarnizioni	NBR