

adattatore NPFV-AF-G14-G14-MF

Codice prodotto: 563398

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Diametro nominale | 6 mm |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Pressione d'esercizio | 2 ... 8 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale adattatore | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale guarnizioni | NBR |