


cavo

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Codice prodotto: 563782

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Connessione elettrica	Connettore femmina diritto / femmina diritto Sub-D / Sub-D 15 poli / 9 poli
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Standard
Raggio min. di curvatura del cavo	79 mm
Diametro cavo	6,6 mm
Tipo di cavo	LIYCY
Composizione cavo	6x0,34 schermato
Codice colore, isolamento del conduttore	DIN 47100
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Material cable sheath	PVC
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Material housing	Plastica metallizzata Metallo
Material electrical contact	dorato