

# raccordo a innesto a L CRQSL-5/16T-U

Codice prodotto: 565347

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	0,256 "
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a L
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1,4 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 14 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 203 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso	0,868 oz
Linee utilizzabili	PFAN
Attacco pneumatico 1	Per tubo diametro esterno 5/16"
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 5/16"
Temperatura ambiente Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale anello di smontaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale guarnizione	FPM
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato