


Cavo motore NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Codice prodotto: 565369

FESTO

Per il collegamento di motore e controllore di finecorsa CMFL.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Grado di imbrattamento	3
Grado di protezione	In condizioni di montaggio IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	65 mm
Composizione cavo	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² schermato
Lunghezza cavo	2,5 m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)