


morsettiera NECU-L3G8-C1-IS

Codice prodotto: 565711

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Frequenza di connessione	100
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	33 g
Connessione elettrica	8 poli Morsetto a molla Connettore maschio, diritto
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	12 A
Resistenza alle scariche elettriche	4 kV
Sezione attacco	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Blu
Materiale contatti a innesto	Lega di rame Stagnato