

blocchetto di collegamento

VABM-L1-10HW-G18-2

Codice prodotto: 566606

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 10,5 mm |
| Numero max. posti valvola | 16 |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,9 ... 10 bar |
| Omologazione | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata | 1,5 Nm |
| Coppia di serraggio max., fissaggio valvola | 0,45 Nm |
| Coppia di serraggio max., montaggio a parete | 3 Nm |
| Peso | 107 g |
| Attacco servopilotaggio 12/14 | M5 |
| Attacco scarico servopilotaggio 82/84 | M5 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | M7 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 4 | M7 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |