


bussola a innesto

QBH-1/2-3/8-U

Codice prodotto: 567785

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 0,256 " |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Forma | Forma diritta |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 0,095 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | 0,95 ... 10 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 13,775 ... 145 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Peso | 0,141 oz |
| Attacco pneumatico 1 | Diametro raccordo a innesto 1/2" |
| Attacco pneumatico 2 | Diametro bussola a innesto 3/8" |
| Temperatura ambiente Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Colore dell'anello di smontaggio | Grigio |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PBT |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |