

Tubo in plastica PUN-H-3/16-RT-150-CB

Codice prodotto: 567987

FESTO

Omologato per l'industria alimentare. (resistente all'idrolisi)

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno in pollici | 3/16 |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 0,069 Fuß |
| Raggio min. di curvatura | 0,025 Fuß |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -14,4 ... 145 Psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Sicurezza alimentare | Conforme alla dichiarazione del produttore |
| Temperatura ambiente | -31 ... 145 °F |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,13 oz/ft |
| Colore | Rosso |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS Senza rame e PTFE |
| Informazioni sui materiali, tubo | TPE-U(PU) |