

# Tubo in plastica PUN-H-1/8-WS-150-CB

Codice prodotto: 568001

FESTO

Omologato per l'industria alimentare. (resistente all'idrolisi)

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/8
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,039 Fuß
Raggio min. di curvatura	0,02 Fuß
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Sicurezza alimentare	Conforme alla dichiarazione del produttore
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,06 oz/ft
Colore	Bianco
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo	TPE-U(PU)