


tubo in plastica PEN-3/16-SW-150-CB

Codice prodotto: 569882

FESTO

Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	3/16
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,075 ft
Raggio min. di curvatura	0,039 ft
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condizioni di prova tubo	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,1 oz/ft
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto diametro esterno 3/16"
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE