

tubo in plastica PEN-1/2-SW-150-CB

Codice prodotto: 569886

FESTO

Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/2
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,196 ft
Raggio min. di curvatura	0,108 ft
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condizioni di prova tubo	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,848 oz/ft
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 1/2"
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE