

Tubo in plastica PEN-3/16-BL-150-CB

Codice prodotto: 569890

FESTO

Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti).

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	3/16
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,075 Fuß
Raggio min. di curvatura	0,039 Fuß
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,1 oz/ft
Colore	Blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo	PE