

tubo in plastica PEN-1/4-BL-150-CB

Codice prodotto: 569891

FESTO

Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti).



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Diametro esterno in pollici | 1/4 |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 0,085 ft |
| Raggio min. di curvatura | 0,041 ft |
| Caratteristiche tubo | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates |
| Condizioni di prova tubo | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -14,4 ... 145 Psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -22 ... 140 °F |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,186 oz/ft |
| Attacco pneumatico | Per attacco a innesto, filetto maschio 1/4" |
| Colore | Blu |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale tubo flessibile | PE |