

tubo in plastica PLN-1/4-NT-150-CB

Codice prodotto: 569899

FESTO

Elevata resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	1/4
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,105 ft
Raggio min. di curvatura	0,039 ft
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,18 oz/ft
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 1/4"
Colore	Neutro
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE