


piastra di copertura VABB-L1-14

Codice prodotto: 569989

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	16 mm
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	23,9 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra di copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica