


Cavo di collegamento NEBS-L2G5-K-5-LE5

Codice prodotto: 570918

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Standard
Condizioni di prova cavo	Resistenza alla flessione alternata a norma Festo Condizioni di prova disponibili su richiesta
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Grado di imbrattamento	2
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Connessione elettrica 1	Connettore femmina, rettangolare L2, 5 poli
Connessione elettrica 2	Estremità aperta, 5 fili
Composizione cavo	5 x 0,14 mm ²
Diametro cavo	4,1 mm
Lunghezza cavo	5 m
Sezione nominale conduttore	0,14 mm ²
Codice colore, isolamento del conduttore	Blu Marrone Grigio Nero Bianco
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Informazione sui materiali, guaina isolante	PP
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PVC