


connettore maschio FBS-SCRJ-PP-GS

Codice prodotto: 571017

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	60 g
Indicazione sull'interfaccia Fieldbus	PROFINET LWL
Specifiche cavo Ethernet	Cavi a fibre ottiche Fibra di polimero 980/1000µm Diametro singolo conduttore: 2,2 mm
Diametro ammissibile del cavo	6,5 ... 9,5 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale guarnizioni	NBR TPE