

Tubo in plastica

PAN-M-12X1,5-NT

Codice prodotto: 572090

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	12 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	70 mm
Diametro interno	9 mm
Min. raggio di curvatura	50 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 26 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,051 kg/m
Colore	neutro
Durezza Shore	D 65 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	Poliammide 12