


adattatore VAVE-C8-1R1

Codice prodotto: 573194

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

[Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.](#)

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore di stato del segnale	LED
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Coppia di serraggio	0,25 Nm
Peso	3,5 g
Connessione elettrica	4 poli / 2 poli M8 / - Connettore maschio / femmina
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale contatti a innesto	Bronzo