

Tubo in plastica PU-3-BL

Codice prodotto: 5732

FESTO

per raccordi CN e CK, particolarmente flessibile e antipiega, poliuretano (non ammesso per la produzione di alimenti).

Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4,4 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	14 mm
Diametro interno	2,9 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Omologazione	TÜV
Peso in funzione della lunghezza	0,0096 kg/m
Colore	blu
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	TPE-U(PU)