



piastra intermedia VABF-S4-2-S

Codice prodotto: 573200

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	18 mm
Basato sulla norma	ISO 15407-2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0,3 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	3 ... 10 bar
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	203,5 g
Fissaggio montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Attacco servopilotaggio 14	Sottobase misura 18 mm a norma ISO 15407-2
Attacco pneumatico 1	Sottobase misura 18 mm a norma ISO 15407-2
Attacco pneumatico 4	Sottobase misura 18 mm a norma ISO 15407-2
Attacco pneumatico 5	Sottobase misura 18 mm a norma ISO 15407-2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Lega di alluminio per lavorazione plastica