


# blocchetto di collegamento VABM-L1-10G-G18-16-GR

Codice prodotto: 573431

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	10,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	16
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Peso	737 g
Attacco servopilotaggio 12/14	M5
Attacco scarico servopilotaggio 82/84	M5
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Attacco pneumatico 5	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica