

blocchetto di collegamento VABM-L1-14W-G14-12-GR

Codice prodotto: 573507

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 16 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero max. posti valvola | 12 |
| Omologazione | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classificazione RSBP a CD-0033 | F1a |
| Classe cleanroom | ISO Classe 6 |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Peso | 1.647 g |
| Attacco servopilotaggio 12/14 | M5 |
| Attacco scarico servopilotaggio 82/84 | M5 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 4 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |