


sottobase di collegamento elettrico

VAVE-L1-1R1-LR

Codice prodotto: 573922

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione contro l'inversione di polarità	Bipolare
Funzioni supplementari	Spegnimento dell'arco Riduzione della corrente di ritenuta
Indicatore di stato del segnale	LED
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Grado di imbrattamento	3
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Coppia di serraggio max.	0,27 Nm
Peso	3,2 g
Connessione elettrica	4 poli / 2 poli M8 / - Connettore maschio / femmina
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite autofilettante
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale del corpo	PA
Materiale viti	Acciaio temprato