


Portale lineare DHSL-2-DGC25S-DGSL12

Codice prodotto: 574503

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 2
Carico utile	0 ... 2 kg
Attuatore, asse Z	DGSL-12
Tipo di attuatore, asse Z	Pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 200 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,01 mm
Attuatore, asse Y	DGC-25
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,02 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	± 0,02 mm