

Portale lineare DHSL-6-DGC40S-DGEA25

Codice prodotto: 574521

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|------------------------------|
| Gruppo | Portale lineare 6 |
| Carico utile | 0 ... 6 kg |
| Attuatore, asse Z | DGEA-25 |
| Tipo di attuatore, asse Z | Elettrico Cinghia dentata |
| Posizione intermedia asse Z | Qualsiasi |
| Corsa asse Z | 0 ... 200 mm |
| Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z | ± 0,05 mm |
| Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z | ± 0,05 mm |
| Attuatore, asse Y | DGC-40 |
| Tipo di attuatore, asse Y | Pneumatico |
| Posizione intermedia asse Y | 1 x |
| Corsa asse Y | 0 ... 8.500 mm |
| Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y | ± 0,02 mm |
| Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y | ± 0,02 mm |