


Portale lineare DHSL-10-DGC32FAS-EGC80BS

Codice prodotto: 574528

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 10
Carico utile	0 ... 10 kg
Attuatore, asse Z	EGC-80-BS
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 1.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,02 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	± 0,02 mm
Attuatore, asse Y	DGC-32-FA
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,02 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	± 0,02 mm