


# Portale lineare DHSL-10-EGC120TB-EGC80BS

Codice prodotto: 574529

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 10
Carico utile	0 ... 10 kg
Attuatore, asse Z	EGC-80-BS
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 400 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,02$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	$\pm 0,02$ mm
Attuatore, asse Y	EGC-120-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,08$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	$\pm 0,08$ mm