


Portale lineare DHSL-25-EGC185TB-EGC120BS

Codice prodotto: 574537

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 25
Carico utile	0 ... 25 kg
Attuatore, asse Z	EGC-120-BS
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 600 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,02$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	$\pm 0,02$ mm
Attuatore, asse Y	EGC-185-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,08$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	$\pm 0,08$ mm