


distributore multipolare NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Codice prodotto: 574586

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	24 mm
Altezza	23 mm
Lunghezza	87 mm
Indicatore stato di "pronto"	LED verde
Indicazione di stato	LED giallo
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	58 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina dritto, M8, 3 poli
Connessione elettrica 2	Connettore maschio, dritto, M12, 8 poli
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Carico di corrente ammissibile per posto scheda	2 A
Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Colore corpo contenitore	Grigio
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale contatti a innesto	nicelato e dorato
Materiale connettore femmina	Ottone nichelato