



piastra di alimentazione verticale VABF-L1-P3A3-G18

Codice prodotto: 574593

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	16 mm
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,65 Nm
Peso	350 g
Attacco pneumatico 1	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Lega di alluminio per lavorazione plastica