



valvola temporizzatrice VZO-3-PK-3

Codice prodotto: 5754

FESTO

Normalmente aperta, su sottobase 2n con attacco a nipplo spinato per tubo diam. Nom. 3.

Tempi più lunghi possono essere ottenuti collegando alla valvola un serbatoio supplementare.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	2 mm
Tipo di azionamento	Pneumatico
Costruzione	Valvola a otturatore con molla di ritorno
Sovrapposizione	Sovrapposizione negativa
Indicazione sulla dinamizzazione forzata	Frequenza di commutazione almeno una volta/settimana
Pressione d'esercizio	2,5 ... 8 bar
Portata nominale normale	60 l/min
Tempo di ritardo regolabile	0,25 ... 5 s
Durata pausa per riposizionamento	≥ 50 ms
Precisione di ripetizione, impostazione tempo	$\pm 0,5$ s
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	150 g
Fissaggio	Montaggio a pannello Su telaio di montaggio A scelta:
Attacco pneumatico	PK-3
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco