


connettore maschio NECU-M-S-A12G4-IS

Codice prodotto: 575719

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	38 g
Connessione elettrica	4 poli Morsetto a molla M12x1 Connettore maschio, diritto
Codifica connettori	A
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Diametro ammissibile del cavo	4 ... 8 mm
Sezione attacco	0,14 ... 0,5 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale contatti a innesto	Bronzo dorato