


# morsettiera NECU-L3G7-C1

Codice prodotto: 576319

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Frequenza di connessione	100
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	12,8 g
Connessione elettrica	a 7 poli Morsetto a molla Connettore maschio, diritto
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	12 A
Resistenza alle scariche elettriche	4 kV
Sezione attacco	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale contatti a innesto	Lega di rame Stagnato