

# blocco batteria VABM-B10-20E-N38-7-P3

Codice prodotto: 576458

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                     |
|--|--|
| Dimensione modulare                      | 22 mm                                      |
| Posizione di montaggio                   | Qualsiasi                                  |
| Numero max. posti valvola                | 7  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato          |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Peso                                     | 1.075 g                                    |
| Fissaggio                                | Con foro passante                          |
| Attacco servopilotaggio 12               | 1/8 NPT                                    |
| Attacco pneumatico 1                     | 3/8 NPT                                    |
| Attacco pneumatico 3                     | 3/8 NPT                                    |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                            |
| Materiale blocchetto di collegamento     | Lega di alluminio per lavorazione plastica |