


piastra terminale VMPAC-EPL-MP-SD25

Codice prodotto: 576557

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pressione d'esercizio | -0,9 ... 8 bar |
| Pressione di pilotaggio | 3 ... 8 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - stress da corrosione molto elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso | 246 g |
| Attacco pneumatico 3 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 5 | G3/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PA rinforzato |