


# sottobase VMPAC-AP-14-SP-2

Codice prodotto: 576577

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	32,8 mm
Lunghezza	169 mm
Dimensione modulare	26,8 mm
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	160 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4
Attacco pneumatico 4	G1/4
Attacco pneumatico 5	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato