


comando bimanuale ZSB-1/8-B

Codice prodotto: 576656

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Tipo di azionamento	Pneumatico
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzione di sicurezza	Funzionamento bimanuale
Performance Level (PL)	Funzionamento bimanuale / cat. 1, PLC
Pressione d'esercizio Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio	4 ... 8 bar
Portata nominale normale	50 l/min
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva macchine CE
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per le macchine
Certificato ente preposto	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	420 g
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina A scelta:
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata