


silenziatore UC-3/8-20

Codice prodotto: 576759

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	20
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	5.000 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	60 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	10,5 g
Attacco pneumatico	G3/8
Materiale inserto silenziatore	PE
Materiale perno filettato	PE
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS