

# morsettiera pneumatica LT-2-PK-4-DA

Codice prodotto: 5869

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	0,1 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	6 g
Attacco pneumatico	Nipplo spinato PK-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS