

supporto a cerniera LBN-20/25

Codice prodotto: 6059

★ Core product range

Per il fissaggio oscillante dei cilindri ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20/25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	84 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato